

# KERN OBB-A3201

**KERN**

Okular (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 18 mm (mit Pointer-Nadel)

REACH-Einstufung

keine Stoffe über der  
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Mikroskopokular      |

## Bauform

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 55×30×30 mm |
|---------------------|-------------|

## Okular

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Okular Feldweite         | WF       |
| Blickpunkt               | Standard |
| Okular Vergrößerung      | 10x      |
| Okular Sehfeld           | 18 mm    |
| Okular mit Pointer-Nadel | ✓        |
| Okular Durchmesser       | 23,2 mm  |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 85×65×45 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,10 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,40 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,4 kg      |

## Produktinformationen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761237407 |
|-----------------|---------------|