

KERN SXS10K-3LM

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 5 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen
(Tierwägeprogramm): ja

Peak-Funktion: ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchg. battery optional
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung
aus): 80 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 490 x 630 x 212 mm

Bruttogewicht: 12,150 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 11,800 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät: 232 x 150 x 80 mm

(BxTxH):

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 2 g | 5 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3
Max: 2 g | 5 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 15 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem
Gewicht

Linearität: 2 g | 5 g

Reproduzierbarkeit: 2 g | 5 g

Tarierbereich: -15 kg

Wägebereich [Max]: 6 kg | 15 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 2 g | 5 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 40 g | 100 g

Periodische Nacheichung für
Italien: 969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 500 mg
(Labor):

KERN SXS10K-3LM



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 400 x 300 x 89 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigegerät: 2,500 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 400 x 300 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

