





## Kärcher Rain Box

### Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-238.0	
EAN-Code	4039784919754	
Max. Druck	bar	4
Gewicht	kg	2,68
Gewicht inkl. Verpackung	kg	3,84
Abmessungen (L × B × H)	mm	380 × 289 × 113

### Ausstattung

Wassermenge regulierbar	■	
Inkl. Filter	■	
T-Stücke mit Regulierung	Stück	4
I-Stücke	Stück	4
Endstücke, groß	Stück	5
Tropfmanschetten	Stück	10
Erdspeißer	Stück	5
Tropfschlauch	m	10
Kärcher Rain System® Schlauch	m	1/2" × 15
Kupplung	Stück	2
Hahnanschluss mit Reduzierstück, G1, G3/4	Stück	1

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

# KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Automatische Bewässerung</b>									
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0							<input type="checkbox"/>
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0							<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>									
Partikelfilter	3	2.645-225.0							<input type="checkbox"/>
Druckminderer mit Filter	4	2.645-226.0							<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System® Schlauch	5	2.645-227.0							<input type="checkbox"/>
Tropfschlauch	6	2.645-228.0							<input type="checkbox"/>
	7	2.645-229.0							<input type="checkbox"/>
T - Stück mit Regulierung	8	2.645-231.0							<input type="checkbox"/>
I - Stück	9	2.645-232.0							<input type="checkbox"/>
Endstück	10	2.645-233.0							<input type="checkbox"/>
Tropfmanschette	11	2.645-234.0							<input type="checkbox"/>
Dichtmanschette	12	2.645-235.0							<input type="checkbox"/>
Sprühmanschette	13	2.645-236.0							<input type="checkbox"/>
Erdspeiß	14	2.645-237.0							<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>
Düsenset	16	2.645-239.0							<input type="checkbox"/>
Verbindungsset	17	2.645-240.0							<input type="checkbox"/>
Tropfschlauch Set	18	2.645-241.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.