

## Wasserdichte Actioncam mit 4k Video Auflösung mit 30fps und Touchscreen

- 170° Weitwinkel-Objektiv
- 2“-Touch-Display zur einfachen Bedienung
- Integriertes WiFi
- Inkl. wiederaufladbarer 850 mAh Akku
- Akkulaufzeit bis zu 75 Minuten (4K)
- Wasserdicht bis zu 10m
- Inkl. Fernbedienung
- Speicher über microSD-Anschluss um 64 GB erweiterbar
- Videomodi: Normal, Zeitraffer, Slow-Motion, Loop
- Fotomodi: Einzelbilder, Serienbilder, Selbstausröser, Zeitraffer

## Lieferumfang

Rollei Actioncam 6s Plus, Unterwasser-Schutzgehäuse für Tauchtiefen bis 40m, 2,4 GHz Fernbedienung, wechselbarer Akku, Fahrradhalterung, 7 Halterungen, Helmhalter, Klettverschlussriemen, 3M Sticker, Plastikcabel, Metallcabel, USB-Cabel und Linsen-Reinigungstuch

## Technische Daten

<b>Bildsensor</b>	1/2,9“, 12M Auflösung
<b>Foto-Auflösung</b>	16M (4608x3456) (interpoliert), 13M (4160x3120) (interpoliert), 8M (3264x2448)
<b>Video-Auflösung</b>	4K (3840x2160/30 fps), 2.7K (2688x1520/30 fps), 1080P (1920x1080/120/60/30 fps), 720P (1280x720/240/120/60/30 fps)
<b>Objektiv</b>	170° Weitwinkel-Objektiv   Blende F = 2.8   Brennweite f: 2,7 mm
<b>Display</b>	2“ Touchscreen (Bilddiagonale 5,08 cm)
<b>Speicher</b>	Steckplatz für microSD-Karten bis zu SDHC 64 GB
<b>Datenformat</b>	Foto: JPG   Video: mp4 (H.264)
<b>Anschlüsse</b>	micro-USB 2.0, micro-HDMI
<b>Fernbedienung</b>	Enthaltene 2,4 GHz Fernbedienung
<b>WiFi</b>	IEEE 802.11 /b/g/n 2.4GHz
<b>Gehäuse</b>	Wasserdicht bis zu 10m
<b>Aufnahmedauer</b>	Bis zu 75 Minuten bei voll aufgeladenem Akku (4K)
<b>Stromversorgung</b>	Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V/850 mAh/3.145 Wh)
<b>Maße   Gewicht</b>	65,5 x 43,8 x 26,5 mm   ca. 125 g / 104 g (mit / ohne Akku)