

CM 17 XA



Android 10.0



Permanent wasserdicht bis 1,00m Tiefe



Schutz vor Staub und Schmutz



Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,50m



Qi (kabelloses Laden)



Gesprächszeit ca. 12h



Arbeitsspeicher (RAM) 2GB
Telefonspeicher (ROM) 16GB



Auflösung Hauptkamera 13MP



Dragontrail Glas



Display Größe 3,5" HVGA Touchdisplay (320x480)

CYRUS
RUGGED MOBILITY

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstr. 49
52080 Aachen – Deutschland

+49 (0) 241 939127-0
info@cyrus-technology.de



WASSERDICHT

Ihr Cyrus Rugged Phone hält einem Tauchgang permanent bis zu 1m Tiefe stand. Vor Regen, fließendem Wasser, Schnee, Wasserdampf oder sonstigen wasserbedingten Einflüssen ist Ihr Cyrus Rugged Phone natürlich auch geschützt.



SCHUTZ VOR STAUB UND SCHMUTZ

Starke Verunreinigungen durch Schmutz oder Matsch, sowie starke Staubeinwirkungen können Ihrem Cyrus Rugged Phone nichts anhaben. Durch den IP68 Standard kann nichts die Dichtungen durchdringen. Vielmehr können Sie die Verunreinigungen unter fließendem Wasser säubern.



STOßFEST

Ihr Cyrus Rugged Phone ist für einen Fall aus 1,50m Höhe stoßfest ausgelegt. Ein Sturz aus dieser Höhe kann der Elektronik und der Technik keinen Schaden zufügen. Das spezielle Kunststoffgehäuse leitet die kinetische Energie ab.

CM 17 XA



DESIGN

Abmessungen	140x68x20mm
Gewicht	228.4g
Tasten	An/Aus, Lautstärke, SOS, PTT, Sondertasten, Ziffernblock



DISPLAY

Größe	3,5" HVGA (320x480)
Typ	TFT Viewing Angle 120



RUGGED FÄHIGKEITEN

IP-Zertifikat	IP68
Wasserdicht	permanent wasserdicht bis zu 1,00m Tiefe
Staubdicht	staubundurchlässig
Stoßfest	stoßgeschützt bis zu 1,50m Fallhöhe
Militärstandard	MIL-810
Display	Asahi Dragontrail Glas – kratz- & bruchfest
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C
GPS	GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou
SOS	ja
PTT (Walkie-Talkie über WiFi oder Mobilfunk)	ja



KAMERA

Auflösung Hauptkamera	13MP
Auflösung Frontkamera	---
Autofocus	ja
Video	ja
Auflösung Video	1080p (1920x1080)



SOFTWARE

Betriebssystem	Android 10.0
----------------	--------------



CPU

CPU	Quad Cortex-A53 1.5GHz
Chipset	MT6739



SPEICHER

Arbeitsspeicher (RAM)	2GB
Telefonspeicher (ROM)	16GB
Speicher SD-Karte	bis zu 128GB



AKKU

Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	3.200mAh
Gesprächszeit	ca. 12h
Standby Zeit	ca. 300h
Qi (kabelloses Laden)	ja



SIM

Dual SIM	ja
Single SIM	---
Größe SIM Slot 1	Micro SIM-Karte
Größe SIM Slot 2	Micro SIM-Karte



ANSCHLÜSSE

USB-C	ja
NFC	ja
OTG	ja
Kopfhöreranschluss	3.5mm Klinke



MULTIMEDIA

Audio-Wiedergabe	AAC, AAC+, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, WAV, FLAC, MKV
Audio-Aufnahme	AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV
Video-Wiedergabe	H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9
Video-Aufnahme	AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC, WAV



NETZWERK

2G / GSM	Multiband version: B2 / B3 / B5 / B8
Netzstandard	GSM / GPRS / EDGE(RX)
3G / UMTS	Multiband version: B1 / B2 / B4 / B5 / B8
Netzstandard	WCDMA / UMTS / HSPA / HSPA+
4G / LTE	Multiband version: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25/ B26 / B28 / B30 / B66; TDD: B40
Netzstandard	LTE / Category 7
WiFi	802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)
Bluetooth	BLE4.2



SENSOREN

Distanzsensor	ja
Accelerometer	ja
Lichtsensor	ja
Magnetsensor	ja



DIVERSES

Taschenlampe	ja
Radio	ja
Organizer	Alarm + Kalender + Rechner + Stoppuhr + Notizen