

Compact 1

OSRAM AirZing UV-Compact | Speziallampen



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Luftdurchfluss	14 m ³ /h
Art des Filters	No filter

Elektrische Daten

Stromversorgung	USB-C
-----------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	66,0 mm
Produktgewicht	300,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Geräuschpegel (dB)	Max. 38 dBA at highest fan speed
--------------------	----------------------------------

Produktdatenblatt

AirZing UV-Compact

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172192781	Compact 1	Faltschachtel 1	134 mm x 114 mm x 292 mm	4.46 dm ³	565.00 g
4062172192798	Compact 1	Versandschachtel 4	292 mm x 252 mm x 326 mm	23.99 dm ³	2710.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.