

# Gigabyte BSi5-1135G7



## Technische Daten:

<b>Model</b>	<b>GB-BSi5-1135G7</b>
<b>Netzteil Extern</b>	<b>135 Watt</b>
<b>Arbeitsspeicher</b>	<b>8 GB SO-DIMM DDR4</b>
<b>Grafikkarte</b>	<b>Intel® Iris Xe, 80EU 1300MHz</b>
<b>Festplatte</b>	<b>500 GB SSD M.2 SATA III (600 MB/s)</b>
<b>Prozessor</b>	<b>Intel® Core™ i5-1135G7</b>
<b>Prozessor Turbotakt</b>	<b>4x 4.2 GHz</b>
<b>Laufwerk</b>	<b>ohne</b>
<b>Wireless LAN &amp; Bluetooth 5.0</b>	<b>Ja</b>
<b>Netzwerkkarte</b>	<b>2x Gigabit LAN (Intel i219v)</b>
<b>Sound</b>	<b>Realtek ALC255</b>
<b>Anschlüsse Front</b>	<b>4x USB 3.2</b>
	<b>1x Ein- / Ausschalter 1x Headphone / MIC</b>

**Anschlüsse Hinten** **4x HDMI, 2x USB 3.2, 2x RJ45, 1x DC-In**

**Kontaktdaten** **service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net**

**Artikel-Nummer**

**EAN**

**Betriebssystem** **Windows 10 Professional 64 Bit**

**Maße (H x B x T)** **44,4 x 196.2 x 140 mm**

**Besonderheit** **VESA Halterung 75 x 75 & 100 x 100 mm**

**24 Monate Pickup Reparaturservice**