



Jahre Garantie\*

## ANSMANN WL450R slim

Wiederaufladbare Werkstattlampe für den professionellen Einsatz; dünn, robust & sehr hell

### Features

- Professionelle Arbeitsleuchte aus robusten Kunststoffgehäuse
- 2 Schaltfunktionen – Haupt-LED (6W COB) / Zusatz-LED (3W)
- Energieversorgung: integrierter Li-ion 3.7 V Akku mit Sicherheitselektronik
- Max. 450 Lumen
- Bis zu 30 Std. Leuchtdauer bei Zusatz-LED / bei Haupt-LED bis zu 4,75h
- Schutzart IPX3
- Aufladbar durch Micro USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)



Artikelnummer: 1600-0304  
 Lieferumfang: WL450R slim, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 32 (805 × 270 × 320 mm)



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	2000 mAh				
Leuchtweite	30 m				
Lichtstrom	450 Lumen				
Helligkeit	908 Lux				
Schutzart	IPX4				
Leuchtdauer	30 Std.				
Stromversorgung	Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Haupt LED	30 m	450 Lumen	908 Lux	4,75 Std.
	Zusatz-LED	24 m	70 Lumen	585 Lux	30 Std.
Leuchtmittel	<b>Modus</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leistung Leuchtmittel</b>		<b>Optisches System</b>
	Haupt LED	LED	6 W		Reflektor
	Zusatz-LED	LED	3 W		Reflektor
Gehäusematerial	Kunststoff				
Farbe	blau				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C				
Lagertemperatur	5 - 25 °C				