

HEAVY DUTY CAR RADIO DAKAR 224 BT



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.

Blaupunkt Heavy Duty Line 2018 - Work Hard & Play Hard

Allen Anforderungen gewachsen – die perfekten Audio-Systeme im 24 V oder 12 V Segment mit stoßfestem CD-Laufwerk.

Belastbar, leicht zu bedienen und kompromisslos in puncto Qualität: Eigenschaften, die gerade Fahrerinnen und Fahrer von Nutzfahrzeugen an ein Radio stellen. Ein gegen Stöße und Vibrationen geschütztes CD-Laufwerk erlaubt uneingeschränkten Musikgenuss auch fernab der Straßen. Alles modernen USB-Medien können bequem angeschlossen werden. Und dank großer Tasten und dem 2-Encoder –Konzept ist die Bedienung der neuen Heavy Duty Line stets intuitiv und sicher.

Das durchdachte Konzept zieht sich bis ins Detail durch: gespeicherte Radiosender bleiben erhalten, auch wenn die Fahrzeugbatterie bei Wartungsarbeiten einmal abgeklemmt wird.

HEAVY DUTY CAR RADIO DAKAR 224 BT

24 V



Highlights

- High-End Codem Automotive Tuner
- FM (RDS), AM (MW, LW)
- Heavy Duty Design
- Twin-Encoder Konzept für komfortable Wahl von Folder/Dateien
- Wiedergabeformate: MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- Wählbare Display Modi (ID3-Tags, Folder/Dateiname, Laufzeit, Uhrzeit, Modus Alle)
- Datenträger: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
- 9-stelliges Weitwinkel-Display
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP, PBAP, SPP)
- Twin Connect
- Navigation Audio Mix
- Integriertes Mikrofon + rückseitiger Anschluss
- Front USB (Standard A-Typ)
- Rückseitiger USB (Standard A-Typ)
- Front-Aux-in
- Lenkradfernbedienung (programmierbar)
- 4x50 Watt Max. + 4 Kanal Vorverstärker
- Separater Sub-Out (var. Gain/Frequenz)
- 3-Band, Semi-parametrischer Equalizer
- Sound Presets (Rock, Pop, Classic)
- X-Bass
- 24 V Spannungsversorgung

Verkaufsstart
NOVEMBER 2017

Bestellnummer
2 001 017 123 490

EAN-Code
4260 499 850 722

VERTRIEB DURCH:

BLAUPUNKT Competence Center Car Multimedia
Evo-Sales GmbH, Hastenbecker Weg 33 - 31785 Hameln/Deutschland

HEAVY DUTY CAR RADIO

DAKAR 224 BT

2/4

ANALOG RADIO

Tuner-Typ	High-End Codem Automotive Tuner
Welt-Tuner (umschaltbar)	EU, USA, Südamerika, Thailand
Frequenzbänder	FM1, 2, MW, LW
Radio Data System	Alternative Frequency (AF) Clock Time (CT) Enhanced Other Networks (EON) Programme Service Name (PS) Program Types (PTY) Regional Programme (REG) Traffic Announcement (TA) Traffic Program (TP)
Travelstore	ja (FMT)
Band Scan / Preset Scan	ja / ja
Stationspeicher	25
Empfindlichkeit	lo / dx
Störunterdrückung	ja
Frequenzgang (Hz) -3 dB	30 – 15.000

BLUETOOTH

Unterstützte Version	Bluetooth 2.1 mit EDR
Unterstützte Profile	HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
Pairing (Anzahl Geräte)	5
Pairing Code	1234
Telefon-Freisprechen	über Mikro & Lautsprecher
Freisprech-Lautstärke	variabel
Mikrofon	integriert + rückseitiger Anschluss
Kernfunktionen	Gespräch annehmen, beenden, ablehnen, Wahlwiederholung
Zugriff Handy-Telefonbuch	ja (bis zu 1.000 Kontakte je Handy)
Twin Connect	ja (2 simultan verbundene Telefone für Telefonie)
Navigation Audio Mix	ja (Navi-Ansagen via A2DP)
Auto Wake-Up	ja (Radio aus / Zündung an)

DATENTRÄGER

CD	CD-DA, CD-R, CD-RW
Laufwerk-Typ	Automatischer Einzug
USB	USB 2.0
Speicherkarten	nein
Formatierung USB	FAT 32, FAT 16

HEAVY DUTY CAR RADIO

DAKAR 224 BT

3/4

MEDIA-PLAYER

Wiedergabeformate	MP3, WMA
Titelanzeige	ID3-Tag (Version 2), Ordner/Datei
Folder- & Datei-Auswahl	ja (ohne Unterbrechung)
Multi-Folder Level von MSD	ja
iPod, iPhone Steuerung	ja (via USB)
Android MP3 Steuerung	ja (mit Android Betriebssystem 2.3 und höher)
Schnelles Listen-Browsing	ja (via Lautstärkereger)
Displaymodi	ja (Datei-/Folder-Name, Interpret, Album, Titel, Laufzeit, Uhr, alle)
Anzeige Displaytexte	Datei bis zu 50 Stellen / ID3 bis zu 30
Variables Text-Scrolling	ja (einmalig/immer bei > 9 Stellen)
Mix / Repeat / Scan	ja / ja / ja
Schnelles Medien-Einlesen	ja (von USB)
Bitrate (kBit/s)	32 -320
Variable Bitrate	ja

CD-PLAYER

Schock Proof Memory	ja
Frequenzgang (Hz) -1 dB	20 – 20.000

EQUALIZER

Anzahl der Bänder / Bauform	3 / semi-parametrisch
Bass / Höheneinstellung	ja / ja (+/- 7 Stufen)
Balance / Fader	ja / ja (+/- 9 Stufen)
X-Bass	ja
Sound Presets	Rock, Pop, Klassik

VERSTÄRKER

Anzahl der Kanäle	4
Max. Leistung	4 x 50 Watt
Sinusleistung bei 14.4 V	4 x 24 Watt

DISPLAY

Typ / Stellen	DOT (1-Line) / 9
Blickwinkel	Weit-Winkel
Farbe	negativ, schwarz-weiß
Helligkeit	einstellbar
Uhrzeitanzeige	24 / 12 Std.

HEAVY DUTY CAR RADIO

DAKAR 224 BT

4/4

EINGÄNGE

Antenne (Anzahl)	2 (FM ISO)
USB (Anzahl / Typ)	2 (front + rücks. / Standard A-Typ)
iPod/iPhone	ja front + rückseitig
Speicherkarten	ja
Aux-In (Anzahl, Typ)	1 Front (3,5 mm Klinkenstecker)
Telefon-Mute	ja
Freisprechmikrofon In	ja
Lenkradfernbedienung	ja (analog , programmierbar)

AUSGÄNGE

Lautsprecher (Anzahl)	4
Vorverstärker (Kanäle)	4 (Cinch)
Vorverstärker (Spannung)	2 Volt
Variable Verstärkerverzögerung	ja
Sub-Out	X (Cinch, var. Gain/Frequenz)

ALLGEMEIN

Twin-Encoder Konzept	Links für Lautstärke & Mute Rechts exklusiv für Browsing, Telefonbuch, Tuner & Menu
Software Update	via USB
Variable Scan-Zeit	ja
Bestätigungs-Beep	ja (Ein/Aus)
Bedienteiltyp	Fix Panel
Farbe Panel / Decor-Ring	Schwarz / Schwarz
Encoder / Tastenbeleuchtung	Blau / Rot
Betriebsspannung	18-32 V
Permanente Speicherung nach Spannungsverlust	ja (Einstellungen & Presets)
Demo-Mode	ja
Gewicht (kg)	ca. 1,6
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	52 x 178 x 170
DAB-Scheibenantenne	ja
IR-Fernbedienung	ja .

