



## HEAVY DUTY CAR RADIO DUBLIN 112 BT

Heavy Duty – die neue Serie speziell für...



...Traktoren & Landmaschinen

...Lieferwagen

...Wohnmobile

...Busse & Reisebusse

...Lastwagen

...Baumaschinen

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.



## Funktionales Infotainment in einer neuen Dimension

Belastbar, leicht zu bedienen und kompromisslos in puncto Qualität: Eigenschaften, die gerade Fahrerinnen und Fahrer von Nutzfahrzeugen an ein Radio stellen. Die neue Blaupunkt Heavy Duty Serie erfüllt diese Anforderungen sei es im 12-Volt sowie im 24-Volt Segment. Ein gegen Stöße und Vibrationen geschütztes CD-Laufwerk erlaubt uneingeschränkten Musikgenuss auch fernab der Straßen. Alle modernen USB-Medien können bequem angeschlossen und abgespielt werden. Und dank weniger und großer gummierter Stationstasten ist die Bedienung stets intuitiv.

Das durchdachte Konzept zieht sich bis ins kleinste Detail durch: gespeicherte Radiosender bleiben erhalten, auch wenn die Fahrzeugbatterie bei Wartungsarbeiten einmal abgeklemmt wird.

Work hard & play hard!

## HEAVY DUTY CAR RADIO DUBLIN 112 BT



### Highlights

**Verkaufsstart**  
April 2019

**Bestellnummer**  
2 001 018 000 003

**EAN-Code**  
4 260 499 851 460

- High-End Codem Automotive Tuner
- FM (RDS), AM (MW, LW)
- Heavy Duty Design
- Twin-Encoder Konzept für komfortable Wahl von Folder/Dateien
- Wiedergabeformate: MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- Wählbare Display Modi (ID3-Tags, Folder/Dateiname, Laufzeit, Uhrzeit, Modus Alle)
- Datenträger: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
- 9-stelliges Weitwinkel-Display
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP, PBAP, SPP)
- Twin Connect
- Navigation Audio Mix
- Integriertes Mikrofon + rückseitiger Anschluss
- Front USB (Standard A-Typ)
- Rückseitiger USB (Standard A-Typ)
- Front Mikrofoneingang
- Lenkradfernbedienung (programmierbar)
- 4x50 Watt Max. + 4 Kanal Vorverstärker
- Separater Sub-Out (var. Gain/Frequenz)
- 3-Band, Semi-parametrischer Equalizer
- Sound Presets (Rock, Pop, Classic)
- X-Bass
- 12 V Spannungsversorgung
- Kurze Einbautiefe

# HEAVY DUTY CAR RADIO

## DUBLIN 112 BT

2/4

**ANALOG RADIO**

Tuner-Typ	High-End Codem Automotive Tuner
Welt-Tuner (umschaltbar)	EU, USA, Südamerika, Thailand
Frequenzbänder	FM1, 2, MW, LW
Radio Data System	Alternative Frequency (AF) Clock Time (CT) Enhanced Other Networks (EON) Programme Service Name (PS) Program Types (PTY) Regional Programme (REG) Traffic Announcement (TA) Traffic Program (TP)
Travelstore	ja (FMT)
Band Scan / Preset Scan	ja / ja
Stationsspeicher	25
Empfindlichkeit	lo / dx
Störunterdrückung	ja
Frequenzgang (Hz) -3 dB	30 – 15.000

**BLUETOOTH**

Unterstützte Version	Bluetooth 2.1 mit EDR
Unterstützte Profile	HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
Pairing (Anzahl Geräte)	5
Pairing Code	1234
Telefon-Freisprechen	über Mikro & Lautsprecher
Freisprech-Lautstärke	variabel
Mikrofon	integriert + rückseitiger Anschluss
Kernfunktionen	Gespräch annehmen, beenden, ablehnen, Wahlwiederholung
Zugriff Handy-Telefonbuch	ja (bis zu 1.000 Kontakte je Handy)
Twin Connect	ja (2 simultan verbundene Telefone für Telefonie)
Navigation Audio Mix	ja (Navi-Ansagen via A2DP)
Auto Wake-Up	ja (Radio aus / Zündung an)

**DATENTRÄGER**

USB	USB 2.0
Speicherkarten	nein
Formatierung USB	FAT 32, FAT 16

**MEDIA-PLAYER**

Wiedergabeformate	MP3, WMA
Titelanzeige	ID3-Tag (Version 2), Ordner/Datei
Folder- & Datei-Auswahl	ja (ohne Unterbrechung)
Multi-Folder Level von MSD	ja
iPod, iPhone Steuerung	ja (via USB)
Android MP3 Steuerung	ja (mit Android Betriebssystem 2.3 und höher)
Schnelles Listen-Browsing	ja (via Lautstärkereglern)
Displaymodi	ja (Datei-/Folder-Name, Interpret, Album, Titel, Laufzeit, Uhr, alle)
Anzeige Displaytexte	Datei bis zu 50 Stellen / ID3 bis zu 30
Variables Text-Scrolling	ja (einmalig/immer bei > 9 Stellen)
Mix / Repeat / Scan	ja / ja / ja
Schnelles Medien-Einlesen	ja (von USB)
Bitrate (kBit/s)	32 -320
Variable Bitrate	ja

# HEAVY DUTY CAR RADIO

## DUBLIN 112 BT

3/4

**EQUALIZER**

Anzahl der Bänder / Bauform	3 / semi-parametrisch
Bass / Höheneinstellung	ja / ja (+/- 7 Stufen)
Balance / Fader	ja / ja (+/- 9 Stufen)
X-Bass	ja
Sound Presets	Rock, Pop, Klassik

**VERSTÄRKER**

Anzahl der Kanäle	4
Max. Leistung	4 x 50 Watt
Sinusleistung bei 14.4 V	4 x 24 Watt

**DISPLAY**

Typ / Stellen	DOT (1-Line) / 9
Blickwinkel	Weit-Winkel
Farbe	negativ, schwarz-weiß
Helligkeit	einstellbar
Uhrzeitanzeige	24 / 12 Std.

**EINGÄNGE**

Antenne (Anzahl)	2 (FM ISO)
USB (Anzahl / Typ)	2 (front + rücks. / Standard A-Typ)
iPod/iPhone	ja front + rückseitig)
Speicherkarten	nein
Mikrofon-In	1 Front
Telefon-Mute	ja
Freisprechmikrofon In	ja
Lenkradfernbedienung	ja (analog , programmierbar)

**AUSGÄNGE**

Lautsprecher (Anzahl)	4
Vorverstärker (Kanäle)	4 (Cinch)
Vorverstärker (Spannung)	2 Volt
Variable Verstärkerverzögerung	ja
Sub-Out	X (Cinch, var. Gain/Frequenz)

**ALLGEMEIN**

Twin-Encoder Konzept	Links für Lautstärke & Mute Rechts exklusiv für Browsing, Telefonbuch, Tuner & Menu
Software Update	via USB
Variable Scan-Zeit	ja
Bestätigungs-Beep	ja (Ein/Aus)
Bedienteiltyp	Fix Panel
Farbe Panel / Decor-Ring	Schwarz / Schwarz
Encoder / Tastenbeleuchtung	Blau / Rot
Spannungsversorgung	12 V
Permanente Speicherung nach Spannungsverlust	ja (Einstellungen & Presets)
Demo-Mode	ja
Gewicht (kg)	ca. 1,6
Kurze Einbautiefe	ja
IR-Fernbedienung	ja