



DORO 7080

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

KLAPPHANDY MIT EXTERNER ANZEIGE UND FACEBOOK.

Das elegante Doro 7080 verfügt über eine externe Anzeige, die den Namen und die Nummer des Anrufers sofort anzeigt. Klappen Sie es einfach auf, um einen Anruf entgegenzunehmen oder um Fotos, Videos, Facebook, WhatsApp und viel mehr auf dem großen Bildschirm zu genießen. Die weit voneinander abgesetzten Tasten machen das Anrufen und das Senden von Nachrichten einfacher, während HD Voice dafür sorgt, dass beide Gesprächspartner verständlicher klingen. Ein zusätzlicher Bonus ist, dass das Doro 7080 direkte Hilfe über die Notruftaste und unseren Dienst Response by Doro™ unterstützt.

RESPONSE BY DORO

Unsere einzigartigen Dienste ermöglichen es Verwandten und Freunden Ihres Vertrauens, wichtige Einstellungen auf Ihrem Telefon schnell und einfach über eine auf ihrem eigenen Handy installierte App zu managen. Mit diesen Diensten ist Ihr Unterstützungsnetzwerk nie weit entfernt. Mit einer einzigen Betätigung der Notruftaste wird ein Alarm mit Ihrem Standort an eine Liste von Menschen geschickt, auf die Sie sich verlassen können. Diese hören auf ihrem Telefon ein lautes, leicht erkennbares Signal, auch wenn das Gerät auf stumm geschaltet ist. Ein sorgenfreieres Leben für Sie und Ihre Lieben.

Top features		Handset-Einheit Anzeige		Lautstärkeeinstellungen 7	
4G/LTE	✓	Einstellbare Schriftgröße	✓	Ergonomie	
Notruftaste	✓	Hintergrundbeleuchtetes Display	✓	Größe Mobilteil (mm)	1,77x128x160
Kameraauflösung (Megapixel)		Große Displayschrift	✓	Gewicht Mobilteil mit Batterien (g)	130
		Farbdisplay	✓	Gewicht Mobilteil mit Batterien (oz)	130
		Kontrasteinstellung	✓	Kabel & Anschlüsse	
E-Mail	✓	Anpassbare Hintergrundbilder	✓	Höreranschluss (3,5 mm)	✓
GPS	✓	Display-Größe (H x B mm)	43.2*57.6	Handset-Speisung	
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓	Außendisplay	✓	Batterie enthalten (Typ)	1350mAh Li-ion
Lauter und klarer Klang	✓	Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit	✓	Warnung bei niedrigem Akkustand	✓
Freisprecheinrichtung	✓	Auflösung (H x B Pixel)	320x240QVGA	Standby-Zeit (bis zu Stunden)	280
Visuelle Anrufanzeige	✓	SMS		Gesprächszeit bis zu (Stunden)	6
Taschenlampe	✓	MMS	✓	Basiseinheit-Speisung	
Hauptfunktionen		Texterkennung	✓	AC-Adapter spez. V/mA	5V 550mA
Hintergrundbeleuchtete Tastatur	✓	SMS-Textnachricht	✓	Technologie	
Rechner	✓	My Doro Manager		3G	✓
Kalender	✓	Kontakte hinzufügen, entfernen oder bearbeiten	✓	3G (Frequenzen)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900), B2 (1900)
ICE (In Case of Emergency)	✓	Tägliche Erinnerungen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten	✓	3G-Datenübertragungsrate	HSPA+
Einrichtungsassistent	✓	Wichtige Einstellungen anpassen	✓	A-GPS	✓
Auflegen/Abheben-Taste am Headset	✓	Töne & Signale		Bluetooth®	✓
Wecker	✓	Polyphone Klingeltöne	22	Bluetooth®-Version	4.2
Internet		Prioritätsgespräch-Alarm (V.I.P.)	✓	Chipsatz	MT6731V/ZA
Lesezeichen	✓	Klingelton abstellbar	✓	GPRS	✓
Facebook	✓	Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“	15	GSM (Band)	Euro tripleband GSM 900/1800/1900
Web-Browser	✓	Akustik		LTE (4G)	Cat 4 VoLTE, Band 1, 3, 7, 8, 20Prepared for FDD 28A
WhatsApp mitteilungen	✓	HD-Voice zertifiziert	✓	Speicherkartentyp	Micro SD Card (max 128GB)
Kamera		Hörgerätekompatibilität (HAC)	T4/M4, T4/M4	Nano-SIM (4FF)	✓
Blitzlicht	✓	max. Empfangspegel (dB)	35	VCard-Unterstützung	✓
Bilder	✓	Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter	>75	WLAN	✓
Videoaufzeichnung	✓	Mikrofonstummschaltung	✓	SAR (Kopf)	0.620
Speicher		Mikrofon mit Rauschunterdrückung	✓	SAR (Körper)	1.261
Anrufprotokoll	Unlimited	Lautsprecher-Lautstärkeeinstellungen	7	SAR (Gliedermaßen)	2.913
Interner Speicher	4GB+512MB	Klangregelung	✓		
Top-10-Kontakte anzeigen	✓				
Alarm-Kurzwahl	✓				
Direktwahl Tasten 4 : Options- Back- Clear- Camera					
Telefonbucheinträge	>500				



- ✓ Mehr hören dank lautem Ton und kristallklarem Sound
- ✓ Mehr Sicherheit dank Notruftaste
- ✓ Einfach zu bedienende 5MP-Kamera

Live life.

doro 

