



Funk-Gong

- Set besteht aus Klingeltaster (IP 44) und Funk-Gong (IP 20)
- Klingeltaster zur Montage im geschützten Außenbereich
- Batteriebetrieb
- Zur Wandbefestigung
- Frequenz: 433 MHz
- Batterie Taster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
- Batterie Gong: 3 x 1,5 V AA (nicht enthalten)

■ 3 Modi wählbar: akustische (Ton) / visuelle (LED) / audiovisuelle Benachrichtigung (Ton & LED)

■ Reichweite: max. 100 m (Freifeld), 433 MHz

■ 36 Melodien

■ Lautstärke max. 85 dB

Artikelnummer	0082430103
Beschreibung	weiß
EAN-Code	4006341711250
VE	3