



Bewegungsmelder 180°

- 230 V~, 50 Hz, max. 1200 W (Glühlampen), max. 300 VA (Leuchtstofflampen)
- LED-Last: max. 200 W, max. 8 Lampen
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Dämmerungsregler
- Vertikal verstellbar
- Erfassungsweite einstellbar
- 3-Draht-Technik
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 m

- **Energiesparend**
- **Reichweite: max. 12 m**
- **Schaltzeit: 10 sek - 7 min**
- **Wandmontage - Aufputz**
- **Spritzwassergeschützt, IP 44**

Artikelnummer	0075184712
Beschreibung	silber
EAN-Code	4006341701039
VE	6