

LED OVALLEUCHE FEUCHTRAUM MIT METALL- SCHUTZKORB, 7 W, GRAU OVALARMATUR MIT LEUCHTMITTEL

Art. Nr.
0090160410

EAN
4006341717924

Typ
07

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - stabile Wand- und Deckenleuchte in ovaler Bauform mit Echtglas-Abdeckung und Metall-Schutzkorb für den Innen- oder Außenbereich, Abmessung (LxBxH): 180 mm x 120 mm x 110 mm
- FLEXIBEL - für handelsübliche Leuchtmittel mit Fassung E27, max. 60 W, inklusive LED Leuchtmittel 7 W, auswechselbar
- SOLIDE - Gehäuse aus stabilem, bruchfestem Kunststoff für den dauerhaften Einsatz im Freien
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Armaturen
Artikelnummer	0090160410
EAN-Nummer	4006341717924

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Wand-/Deckenmontage
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	E27
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja

Geeignet für Lampenleistung	100 W
Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	7 W
Geeignet für Wandmontage	Ja
Lichtstrom	630 lm
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Länge netto mm	180 mm
Breite netto mm	120 mm
Höhe / Tiefe netto mm	110 mm
Gewicht netto gr	511 g
Beschreibung	Die ovale LED Feuchtraumleuchte eignet sich durch ihre stabile Bauform als Wand- oder Deckenleuchte, ideal für Keller, Garage und Carport. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien. Mit einem üblichen Wandschalter kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet werden. Die Leuchte ist mit einer Fassung E27 und einem LED Leuchtmittel 7 W W ausgestattet. Das energieeffiziente, auswechselbare LED Leuchtmittel bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem warmweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Raumes oder Außenbereiches erreicht wird. Für die Verbindung mit einem üblichen 230V Stromnetz sind im Gehäuse der Leuchte Anschlussklemmen enthalten.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	2.376 cm³
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Integriert in Lichtquelle
Energieeffizienzklasse	F

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

