

## McSensor LED Leuchte 28 W



- Mit Passiv-Infrarot Bewegungsmelder 180°, 10 m
- Zeitschaltung von 3 sek. - 20 min.
- Langlebiges LED Leuchtmittel 28 W, 1.800 Lumen - mit einstellbarer Lichtfarbe (3.000 / 5.000 Kelvin)
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Lebensdauer: > 30.000 h
- Abmessungen (BxHxT): ca. 198 x 216 x 156 mm

■ **Robustes, UV- und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse (von -20 bis +40° C)**

■ **Einfache Montage - flexible Einstellung**

■ **Universell einsetzbar**

Artikelnummer **2011100120**

Beschreibung anthrazit

### Allgemeine Daten

Art der Verpackung	Karton
Garantiedauer	Monate
Zolltarifnummer	94051040900
EAN-Code	4048599113110

### Mengenangaben

VE	1 Stück
VE je Exportkarton	4 Stück
Anzahl Artikel je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Kartonlage	0 Stück
Anzahl Kartonlagen je Palette	0 Stück
Anzahl VE je Palette	0 Stück

### Gewichtsangabe

Gew. Artikel	1295 g
Gew. Verpackung	0 g
Gew. verpackter Artikel	1295 g
Gew. VE	1,295 kg
Gew. Exportkarton	0 kg
Gew. Palette	0 kg

### Abmessungen

Abm. Artikel	cm
Abm. Verpackung	18,3x23,9x25,3 cm
Abm. VE Karton	18,3x23,9x25,3 cm
Volumen VE	11,065 dm <sup>3</sup>
Abm. Exportkarton	cm
Höhe Palette	0 cm