



## Funk-Gong

- Modernes Design
- Batteriestandsanzeige
- Reichweite: max. 100 m (Freifeld)
- Frequenz 434 MHz
- Batterie Funk-Gong: 2 x 1,5 V AA (nicht enthalten)
- Batterie Funk-Klingeltaster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
- Schutzart: Funk-Gong: IP 20 / Funk-Klingeltaster: IP 44 geschützter Außenbereich
- Inkl. Funk-Klingeltaster mit Sendekontrollleuchte
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen Funk-Gong (BxHxT): ca. 112 x 159 x 35 mm
- Abmessungen Funk-Klingeltaster (BxHxT): ca. 77 x 28 x 19 mm

■ **Optische Signalanzeige mit 3 blauen LED**

■ **Ideal bei lauter Umgebung oder für Schwerhörige**

■ **8 Melodien einstellbar**

■ **Ohne Installation - sofort betriebsbereit**

■ **Lautstärke von 82 - 85 dB regelbar**

■ **Automatische Codierung (256 Codes)**

Artikelnummer	0046830
Beschreibung	schwarz-silber
EAN-Code	4006341678072
VE	4