

01.586.20

LED-Außen-Bodeneinbau-Strahler

gebürsteter Stahl inkl. LED 5000.459

LED-Bodeneinbau-Strahler für den Außenbereich aus gebürstetem Stahl und Kunststoff gefertigt. Robuste Konstruktion, bis zu 800 kg belastbar. Inkl. (GU10) LED-Leuchtmittel, hat eine Lichtleistung von 230 lm bei warmweißer Farbe (2700 K).

Hauptmaterial	Kunststoff
Einsatzbereich	Außen
Leuchtentyp	Spot
Leuchtmittel inkl.	ja, integriert
Austauschbares Leuchtmittel	Ja
Nennleistung	3 W
Nominale Lichtabgabe (lm)	230 lm
Lichtfarbe	Warmes Weiß
Leuchtmittelfunktion in Stunden	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15000
Energieklasse	A+
IP-Bewertung	IP67



Logistische Daten - Intrastat Code: 9405403990

Verpackung: h x b x D (cm): 13.2 x 14 x 14 | EAN-Nr. Produkt: 8711387096440 | Bruttogewicht (kg): 0.88 | Nettogewicht (kg): 0.88

Umkarton: h x b x D (cm): 13.2 x 14.2 x 14.3 | EAN-Nr. Umkarton : 8711387109249 | Bruttogewicht (kg): 15.21

Stückzahlen: pro per Umkarton: 16 | Auf Palette: 320 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 4 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 8960 / /