

10.009.61

LED Solar Bodeneinbaustrahler

Tag-Nacht-Sensor Edelstahl gebürstet 5000.197

LED-Außenstrahler, mit Solarenergie betrieben. Verkabelung entfällt. Die Edelstahlleuchte ist einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei. Ausgestattet mit LED. Der Einbaustrahler schaltet sich mit dem Tag-/Nacht-Sensor automatisch ein und aus.

Hauptmaterial	Edelstahl
Einsatzbereich	Außen
Stromversorgung	Solar
Sensortyp	Tag / Nacht
Leuchtmittel inkl.	ja, integriert
Akkukapazität	600 mAh
Leistungsdauer Batterie	
Betriebszeit bis zu	
An/Aus Schalter	Ja
Nominale Lichtabgabe (lm)	
Lichtfarbe	Neutral Weiß
Nennleistung	2 x 0,06 W
IP-Bewertung	IP67



Logistische Daten - Intrastat Code: 9405409990

Verpackung: h x b x D (cm): 13.9 x 14.6 x 6.1 | EAN-Nr. Produkt: 8711387093746 | Bruttogewicht (kg): 0.39 | Nettogewicht (kg): 0.36

Umkarton: h x b x D (cm): 32 x 32.2 x 36.9 | EAN-Nr. Umkarton : 8711387126468 | Bruttogewicht (kg): 9.24

Stückzahlen: pro per Umkarton: 24 | Auf Palette: 720 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 6 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 19057 / 38114 / 46281