

Produktdatenblatt

8007 5001 3

Microstripper für PTFE-Isolation



- Zum Abisolieren von feinstadrigen PTFE-isolierten Kupferkabeln mit Leiterquerschnitten AWG 40-26 (entspricht ca. 0,005-0,14 mm²)
- Festanschlag für Querschnittsbereiche AWG 36/34 und 40/38 (entspricht ca. 0,01-0,02 mm² und 0,005-0,008 mm²)
- Aktivierbarer Anschlag für Querschnittsbereiche AWG 28/26 und 32/30 (entspricht ca. 0,08-0,14 mm² und 0,03-0,06 mm²)
- Je zwei lasermarkierte Abisolierpositionen auf der Front- und Rückseite
- Profilschneide mit V-Messern
- Gehärteter Werkzeugstahl, brünierte Oberfläche
- Komfortable und ergonomische 2-Komponenten-Griffe

Allgemein

Artikelnummer	8007 5001 3
EAN	4049002024610
Gewicht	91 g
Abmessung	135 mm
Verpackungsmaße	28 x 65 x 170 mm

Technische Daten

Abisolieren	0,005 – 0,14 mm ² / AWG 40 – 26
-------------	--

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.