

# PINGI

Begrenzte Garantie  
2 Jahre



CHD-A4000D

**CASCADA DIGITALER  
ULTRASCHALL-  
LUFTBEFEUCHTER, 4 LITER**

## Beschreibung

Der Digitale Ultraschall-Luftbefeuchter verdunstet pro Stunde bis zu 300 ml Wasser. Der Feuchtigkeitsgrad kann zwischen RH 30% und RH 90% eingestellt werden. Er ist geräuscharm < 36 dB und verfügt über einen Timer. Dimmbare LCD-Anzeige, 4-Liter Tank, der von oben befüllbar und transportabel ist, inkl. Fernbedienung.

## Eigenschaften

- verfügt über einen geräumigen, nachfüllbaren 4-Liter-Tank
- Hygrostat inkl. Raumfeuchtigkeitsanzeige in %
- 300 ml Verdunstung pro Stunde
- Digitale Anzeige
- Lieferung inkl. Fernbedienung zur optimalen Steuerung

<b>Typ</b>	Ultraschall
<b>Tankgröße</b>	4000 ml
<b>Abnehmbarer Tank</b>	Ja
<b>Von oben befüllbar</b>	Ja
<b>Empfohlener Bereich</b>	35 m <sup>2</sup>
<b>Max. Verdunstung/Stunde</b>	300ml (±30ml)
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja
<b>Anzeige für leeren Tank</b>	Ja
<b>Bedienung</b>	Digital
<b>Hygrostat</b>	Ja
<b>Timer</b>	Ja
<b>Nachtmodus</b>	Ja
<b>Max. dB</b>	<36 dB
<b>Stromversorgung</b>	Netzstrom
<b>Leistungsaufnahme (Std.)</b>	28W

<b>Breite</b>	175 mm
<b>Tiefe</b>	175 mm
<b>Höhe</b>	290 mm
<b>Gewicht</b>	1241 g
<b>Farbe</b>	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS DES HERSTELLERS: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung und Veröffentlichung korrekt. Der Hersteller gibt jedoch keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit ab und übernimmt keine Haftung für ihre Verwendung. Alle Informationen in dieser Publikation werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Informationen erzielt werden.

Version: 1-2021