

PINGI

Begrenzte Garantie
2 Jahre



CHD-A4000M

**CASCADA ULTRASCHALL-
LUFTBEFEUCHTER, 4 LITER**

Beschreibung

Der Ultraschall-Luftbefeuchter, CHD-A4000M, verdunstet pro Stunde bis zu 300 ml Wasser. Ein-Knopf-Bedienung. Das Gerät zeigt an, wann das Gerät befeuchtet und der Tank nachbefüllt werden muss. Tankgröße 4 Liter. Er ist von oben nachfüllbar und transportabel. Der Luftbefeuchter ist sehr leise, maximale Schallleistung beträgt 36 dB, max. Energieverbrauch 28W/h.

Eigenschaften

- verfügt über einen geräumigen, nachfüllbaren 4-Liter-Tank
- automatische Abschaltung, wenn der Tank leer ist
- 360° drehbare Verdunstungsdüse
- 300 ml Verdunstung pro Stunde
- niedriger Energieverbrauch

Typ	Ultraschall
Tankgröße	4000 ml
Abnehmbarer Tank	Ja
Von oben befüllbar	Ja
Empfohlener Bereich	35 m ²
Max. Verdunstung/Stunde	300ml (±30ml)
Automatische Abschaltung	Ja
Anzeige für leeren Tank	Ja
Bedienung	Manuell
Hygrostat	Nein
Timer	Nein
Nachtmodus	Nein
Max. dB	<36 dB
Stromversorgung	Netzstrom
Leistungsaufnahme (Std.)	28W

Breite	175 mm
Tiefe	175 mm
Höhe	290 mm
Gewicht	1240 g
Farbe	Schwarz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS DES HERSTELLERS: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung und Veröffentlichung korrekt. Der Hersteller gibt jedoch keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit ab und übernimmt keine Haftung für ihre Verwendung. Alle Informationen in dieser Publikation werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Informationen erzielt werden.
Version: 1-2021