

Werkzeug Rucksack Set L mechanic 65-tlg. (45154)

wiha 
Tools that work for you

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Artikelnummer: 930031601

Bestellnummer: 45154

EAN: 4010995451547

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuster und strapazierfähiger Rucksack bestückt mit einer Auswahl an hochwertigen Handwerkzeugen für den mobilen Einsatz.

Erhöht Ihre Flexibilität: Platz für weiteres Werkzeug und zusätzlicher Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

Schont Ihre Gesundheit: Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.

Maße: Außen: 33 x 48 x 23 cm.

Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Mechaniker.

Material: Polypropylen, Nylon.

Im mobilen Einsatz ist es nicht immer einfach alle nötigen Werkzeuge bei sich zu tragen und gleichzeitig Ordnung zu bewahren. Der Werkzeug-Rucksack schafft hier Abhilfe. Er bietet enorm viel Stauraum und gleichzeitig größtmöglichen Tragekomfort im mobilen Einsatz. Zugleich schafft er Ordnung und einfachen Zugang zu den Werkzeugen dank dem kippstabilen Stand und der zweiseitigen Öffnungsmöglichkeiten mit zahlreichen Werkzeuttaschen im Inneren. Für eine optimale Grundausstattung ist der robuste Werkzeug Rucksack mit einem hochwertigen Handwerkzeug-Sortiment bestückt. Von ergonomischen Schraubendrehern, über eine Auswahl an Zangen, Stiftschlüsseln, Ringratschen-Gabelschlüsseln, einem Schlosserhammer bis hin zu einem umfangreichen 1/4" Sechskant-Steckschlüssel und Bit Set hat der Anwender für jede Arbeitssituation das passende Werkzeug zur Hand. Darüber hinaus bietet der Rucksack im Inneren dank zahlreicher Taschen, weiterer Schlaufen und zusätzlichem Stauraum reichlich Platz für die weitere, individuelle Zusatzausrüstung. Auch an der Außenseite bietet er dank der eingearbeiteten D-Ringe, Taschen und Schlaufen die Möglichkeit weiteres Werkzeug und Verbrauchsmaterial schnell zugänglich aufzubewahren. Dank dem ausziehbaren Haken kann der Rucksack zur rückenschonenden Werkzeugentnahme auch aufgehängt werden.

Mit einer Bodenwanne aus stabilem Polypropylen und einem Gehäuse aus imprägniertem Denier-Nylon trotz der hochwertig verarbeitete Rucksack Wind und Wetter auf dem Weg zur Arbeit und ist auch den teilweise widerspenstigen Bedingungen einer Baustelle gewachsen.

Für das angenehme Tragegefühl sorgen die thermogeformten, ergonomischen Rückenpolsterungen. Mit

seinen Maßen von 33 cm x 48 cm x 23 cm (BxHxT) und seinem Gewicht von 8,08 kg ist er der ideale Begleiter für Außeneinsätze jeglicher Art.

Inhalt:

- 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 10-tlg. mattverchromt (07185)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12 x 200 mm (03231)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3 x 100 mm (00687)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4 x 100 mm (00692)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
- 1x Steckschlüssel- und Bit Set 1/4" 40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip (44684)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 8 x 136 mm (44638)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 10 x 160 mm (44640)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 13 x 180 mm (44654)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 17 x 230 mm (44658)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 19 x 248 mm (44660)
- 1x Wasserpumpenzange Professional durchgesteckt (26762)
- 1x Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide (30826)
- 1x Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® (43338)
- 1x Rucksack
- 1x Schlosserhammer I 0-845 Locksmith Hammer 300g

Anwendung: Die Basisausstattung für den mobilen Mechaniker.

Zolltarifnummer

82060000
