

FOSCAM W25 1080P USB-Webkamera mit 84°-Weitwinkelobjektiv, Mikrofon für Livestreaming

EAN: 6954836045930

Highlight

- Foscam 1080P Webcam
- 2 MP hochauflösender Bildsensor, mit einer Auflösung von 1920 * 1080
- Audioaufnahmen werden unterstützt
- Standard UVC / UAC Protokoll, treiberlos, Plug and Play
- Unterstützt Windows / Android / Mac OS/Linux System
- H.264 und MJPEG Bildformate werden unterstützt max. 2 MP / 30fps Bildauflösung
- Es kann für Online-Unterricht, Live-Übertragung, Video-Konferenz, Video-Chat, Smart TV externe Geräte verwendet werden



Hochauflösendes Video

Diese Webcam mit 84°-Weitwinkelobjektiv nimmt hochauflösende Bilder und Videos mit 1080P / 30 fps auf Großartig für Videostreaming.

Eingebautes Doppelmikrofon

Das integrierte Mikrofon kann die Stimme in einem kraftvollen Stereoklang aufnehmen und unterdrückt Rauschen und Verzerrungen.

Perfekt für Videoanrufe, Konferenzen, Online-Unterricht, Live-Streaming und mehr.

USB Plug & Play

Keine Treiberinstallation erforderlich, einfach Plug & Play, indem Sie diese Webcam an Ihren Computer/Laptop anschließen.

Schutz der Privatsphäre

Diese 1080P-HD-Webcam wird mit einer Sichtschutzabdeckung geliefert, die Ihre Webcam verdecken kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und verhindert, dass Web-Hacker Sie ausspionieren, so dass die Privatsphäre im Internet besser geschützt ist und mehr Sicherheit gewährleistet ist.

Live-Video macht das Leben einfacher

Mit dieser Webcam können Sie mühelos professionelle Live-Streams, Videokonferenzen und Online-Kurse realisieren.

Vielseitige Platzierung

Stellen Sie die Webcam frei auf Ihren Tisch, oder befestigen Sie sie an Ihrem Laptop-Bildschirm oder Monitor mit einer praktischen integrierten Befestigungsclammer. Sie können es auch mit einem Stativ verwenden (separat erhältlich).

Universelle Kompatibilität

Weitgehend kompatibel mit Windows 7 und höher, Mac OS, Android 5.0 und höher sowie Linux-Systemen.

Optimiert für Ihre bevorzugten Apps

Diese vielseitige 2 MP HD-USB-Webcam funktioniert mit ZOOM, YouTube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo! @Messenger, MSN, und andere Instant-Messaging-Anwendungen.

Technische Daten

Modell		Foscam W25 1080P Webcam
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	1920 x 1080 (2 MP)
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	3,6 mm
	Blende	F 2.2
	Blickwinkel	Diagonal:84°, Horizontal:62°, Vertikal:51°
Video	Bildkomprimierung	H.264/MJPEG/YUV
	Bild Bildrate	Maximal 30ps (1080P)
	Auflösung	H.264: 1920*1080/1920*720/640*360; MJPEG: 1920*1080/1920*720/640*360; YUV: 640*360
	Video-Ausgang	USB-Videostreaming
	Protokoll	UVC/UAC
Audio	Eingang	Eingebautes unidirektionales Mikrofon
USB-Anschluss	USB-Schnittstelle	USB 2.0
Kompatibilität	System-Kompatibilität	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, Android5.0 und höher, Linux, Chrome OS, XBOX one, Ubuntu
	APP-Kompatibilität	ZOOM, Youtube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo!@Messenger, MSN, Gmail, Facebook Live, Windows Live@Messenger, XBOX One, ClickMeeting, Twitch, Mixer, XSplit, GoToMeeting, Google Hangouts, Team viewer, Face time, Welink, join.me, Zoho, Live Size, WeChat, Ding Talk,QQ
Leistung	Betriebsspannung	DC5V/160mA ±6mA
Zubehör	Datenschutzabdeckung	1x Sichtschutzabdeckung
	QSG	1x QSG
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C~ 40°C (14°F ~ 104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend

Lieferumfang

- Foscam W25-Webkamera
- Anleitung
- Schutzabdeckung