

FOSCAM W41 4 MP USB-Webkamera mit 84°-Weitwinkelobjektiv, 2 Mikrofone für Live-Streaming

EAN: 6954836014585

Highlight

- 4 MP High-Definition-Bildsensor, mit einer effektiven Auflösung von 2688 x 1520
- Audioaufnahmen werden unterstützt
- Standard UVC / UAC Protokoll, treiberlos, Plug and Play
- Unterstützt Windows / Android / Mac OS/Linux System
- MJPEG Bildformate werden unterstützt, max. 4 MP 30 fps / 1080P 60 fps Bildauflösung
- Es kann für Online-Unterricht, Live-Übertragung, Video-Konferenz, Video-Chat, Smart TV externe Geräte verwendet werden



Diese Webcam mit 84°-Weitwinkel-Objektiv nimmt superhochauflösende Bilder und Videos mit einer Auflösung von 2K/30fps auf. Damit ist sie hervorragend geeignet für Videostreaming.

Das integrierte Mikrofon kann die Stimme in einem kraftvollen Stereoklang aufnehmen und unterdrückt Rauschen und Verzerrungen.

Perfekt für Videoanrufe, Konferenzen, Online-Unterricht, Live-Streaming und mehr.

Die Installation des Treibers ist einfach: Schließen Sie dazu diese Webcam einfach an Ihren Computer oder Laptop an.

Diese 4 MP Super HD Webcam wird mit einer Sichtschutzabdeckung geliefert, die Ihre Webcam verdecken kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und verhindert, dass Web-Hacker Sie ausspionieren, so dass die Privatsphäre im Internet besser geschützt ist und mehr Sicherheit gewährleistet ist.

Mit dieser Webcam können Sie mühelos professionelle Live-Streams, Videokonferenzen und Online-Kurse realisieren.

Die Webcam kann frei auf dem Computerbildschirm oder Laptop befestigt und auf dem Tisch aufgestellt werden. Sie kann auch mit einem zusätzlichen Stativ (Stativ nicht im Lieferumfang enthalten) für weitere Platzierungsmöglichkeiten verwendet werden.

Die Webkamera ist weitgehend kompatibel mit PC und Laptop mit Windows 7 und höher, Mac OS, Android 5.0 und höher, Linux-Systemen.

Diese vielseitige 4 MP HD-USB-Webcam funktioniert mit ZOOM, YouTube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo! @Messenger, MSN, und andere Instant-Messaging-Anwendungen.

Lieferumfang

- Foscam W41 Webkamera
- Anleitung
- Schutzabdeckung

Technische Daten

Modell		Foscam W41
Bildsensor	Sensor	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	2688 x 1520 (4 MP)
Objektiv	Objektiv Typ	Glasobjektiv
	Brennweite	3,6 mm
	Blende	F 2.2
	Blickwinkel	Diagonal:84°, Horizontal:62°, Vertikal:51°
Video	Bildkomprimierung	MJPEG/YUV
	Bild Bildrate	2K@30fps / 1080P@60fps
	Auflösung	H.264: 1920*1080/1920*720/640*360; MJPEG: 1920*1080/1920*720/640*360; YUV: 640*360
	Video-Ausgang	USB-Videostreaming
	Protokoll	UVC/UAC
Audio	Eingang	Integriertes Mikrofon (2 Stück), omnidirektional
USB-Anschluss	USB-Schnittstelle	USB 2.0
Kompatibilität	System-Kompatibilität	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, Android5.0 und höher, Linux, Chrome OS, XBOX one, Ubuntu
	APP-Kompatibilität	ZOOM, Youtube, Skype, Google meet, Microsoft Teams, Twitter, Yahoo!@Messenger, MSN, Gmail, Facebook Live, Windows Live@Messenger, XBOX One, ClickMeeting, Twitch, Mixer, XSplit, GoToMeeting, Google Hangouts, Team viewer, Face time, Welink, join.me, Zoho, Live Size, WeChat, Ding Talk,QQ
Leistung	Betriebsspannung	DC 5 V / 160 mA ±6 mA
Zubehör	Datenschutzabdeckung	1x Sichtschutzabdeckung
	QSG	1x QSG
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C~ 40°C (14°F ~ 104°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend