

DAB+ Soundbar TX-139 mit Hintergrundbeleuchtung



Soundbar mit DAB+ & FM-Radio, Bluetooth V5.0, optischem Ausgang, HDMI ARC, USB und AUX-IN
Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets, usw.
USB-Medien für bis zu 64 GB
DAB +/FM-Koaxialantenne enthalten
LED-Lichteffekt mit 7 wählbaren Farben
Beleuchtetes LCD-Display (2,7x1,5cm)
Uhr- und Weckfunktion
Fernbedienung

Technische Spezifikationen:

- Bluetooth:
BT Version V5.0
Sendestrecke: <10m (Freiraum)
Frequenzband: 2,4GHz
Ausgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW

- Modi: DAB + / FM / BT / USB-Flash-Disk / HDMI ARC / optischer Ausgang / AUX-IN
- UKW-Frequenzbereich: 87,5 bis 108MHz
- DAB+ Frequenzbereich: 170-240MHz
- USB-Kapazität: Bis zu 64GB
- Musikformat: MP3, WAV
- AUX-Anschluss: 3,5mm
- Lautsprecher / Frequenz / Impedanz: 4 x 10W Ø57mm / 100Hz - 20kHz / 4Ω
- SNR / DAB+-Empfindlichkeit: ≥ 80dB / -101dB
- Netzeingang: DC 18V / 3A
- Betriebstemperatur: 0°C bis zu +40°C
- Material: PC / ABS / Texturgewebe
- Externe Antenne: SMA-Stecker, Kabellänge: 2 m
- Gewicht / Abmessungen:
1,9 kg / (L) 97,5 x (B) 7,5 x (H) 7,2 cm

Verpackungsinhalt:

Technaxx[®] DAB + Bluetooth Soundbar TX-139, Netzteil, AUX-Kabel, DAB+ Antenne, Fernbedienung, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4853

