

Laser-Entfernungsmesser TX-152 mit Geschwindigkeitsmessung



Reichweite bis 600m

6-fache Vergrößerung

Geschwindigkeitsmessung

Spritzwassergeschützt

Diobtrinausgleich

Golfmodus









- Messbereich bis 600m
- 6-fache Vergrößerung
- Fokus einstellbar
- Golfmodus (Pinsucher)
- Modus für Geschwindigkeitsmessung
- Genauigkeit +/- 1m
- Mit Stativgewinde

Technische Spezifikationen:

- Laser-Typ: Klasse 1
- Wellenlänge: 905nm
- Linsendurchmesser: 16mm
- Austrittslinsendurchmesser: 3,8mm
- Messbereich für Distanz: 5-600m
- Messbereich für Geschwindigkeit: 0-300km/h
- Vergrößerung: 6 Mal
- Schutzklasse: IP 54
- Präzision des Abstandsmaßes: ±1m
- Präzision der Geschwindigkeitsmessung: ±5km/h
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Batterie: 2x AAA Batterie, 1,5V
- Gewicht / Abmessungen: 172g / (L) 105 x (B) 82 x (H) 43mm

Verpackungsinhalt:

Technaxx TX-152, 2x AAA-Batterien, Gürteltasche, Handschlaufe, Reinigungstuch, Gebrauchsanleitung



Artikel-Nr. 4899

