

HP 65 W USB-C LC-Netzteil

Leistungsstarkes Laden mit USB-C®

Mit dem HP USB-C LC-Netzteil können Sie Ihren Laptop im Büro oder unterwegs aufladen.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Mühelose Verbindungen

Das HP USB-C LC-Netzteil ist mit jedem der USB-C®-Anschlüsse Ihres Laptops kompatibel¹ - so müssen Sie nie wieder nach dem richtigen Adapter suchen.

Schnelles Laden

Laden Sie Ihren Laptop mit der HP Fast Charge Technologie des HP USB-C LC-Netzteils im Handumdrehen auf².

Support der Extraklasse

Mehr Sicherheit durch einjährige beschränkte Garantie.

HP 65 W USB-C LC-Netzteil

Technische Daten

Produktnummer	1P3K6AA
Unterstützte Plattformen	Kompatibel mit HP Chromebox G3; HP Chromebox G4; HP Dragonfly Folio 13,5 Zoll G3 2-in-1-Notebook-PC HP Elite c640 14 Zoll G3 Chromebook; HP Elite c645 14 Zoll G2 Chromebook; HP Elite Dragonfly 13,5 Zoll Chromebook; HP Elite Dragonfly 13,5 Zoll G3 Notebook PC; HP Elite x360 1040 14 Zoll G9 2-in-1-Notebook-PC; HP Elite x360 830 13 Zoll G9 2-in-1-Notebook-PC; HP EliteBook 1040 14 Zoll G9 Notebook-PC; HP EliteBook 830 13 Zoll G9 Notebook-PC; HP EliteBook 835 G7 Notebook PC; HP EliteBook 840 14 Zoll G9 Notebook-PC; HP EliteBook 845 G7 Notebook PC; HP EliteBook 855 G7 Notebook PC; HP EliteBook 860 16 Zoll G9 Notebook-PC; HP EliteBook x360 1030 G7 Notebook-PC; HP EliteBook x360 1040 G7 Notebook-PC; HP EliteBook x360 830 G7 Notebook-PC; HP Fortis 11 Zoll G9 Chromebook; HP Pro c640 G2 Chromebook; HP Pro x360 Fortis 11 Zoll G11 Notebook-PC; HP ProBook 440 14 Zoll G10 Notebook-PC; HP ProBook 440 14 Zoll G9 Notebook-PC; HP ProBook 445 14 Zoll G9 Notebook-PC; HP ProBook 445 G7 Notebook-PC; HP ProBook 450 15,6 Zoll G10 Notebook-PC; HP ProBook 455 G7 Notebook-PC; HP ProBook 635 Aero G7 Notebook-PC; HP ProBook Fortis 14 Zoll G10 Notebook-PC; HP ProBook Fortis 14 Zoll G11 Notebook-PC; HP ProBook Fortis 14 Zoll G9 Notebook-PC;
UPC-Nummer	195122442972
Verbindungstyp	USB Type-C®
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsbetriebsstrom	1,6 A bei 90 V Wechselspannung max.
Eingangseffizienz	89 % min. bei 115 V AC/230 V AC bei 20 V/3,25 A
Ausgangsleistung	65 W
Überbrückungszeit	5 ms bei 115 V AC Eingangsspannung
Ausgangsstromgrenzwert	8 A max.
Kabellänge	70.9 in (power cord); 70.9 in (USB Type-C® cable); 180-cm-Netzkabel 180 cm (USB-Kabel Type-C®)
Mindest-Systemvoraussetzungen	USB Type-C®-Anschluss
Garantie	Ein Jahr Herstellergarantie.
Zertifizierungen und Compliance	CE-Zeichen; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Klasse B; FCC-Geräte der Klasse B; CCC; NOM-1 NYCE; SKANDINAVIEN; CISPR 22 Klasse B; MTBF (mittlere störungsfreie Betriebsdauer):
Lieferumfang	Wechselstromnetzteil; USB Type-C®-Kabel; 1 Netzkabel; Garantiekarte
Herkunftsland	Hergestellt in China
Abmessungen (B x T x H)	9 x 5,1 x 2,85 cm
Gewicht	0,235 kg
Temperaturbereich bei Betrieb	0 bis 35 °C; 32 to 95°F
Temperaturbereich bei Lagerung (Celsius)	-20 bis 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit)	-4 to 185°F
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	20 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)



HP 65 W USB-C LC-Netzteil

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Adapter unterstützt eine Leistungsabgabe von bis zu 65 W. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den QuickSpecs Ihres HP Produkts.
² HP Fast Charge lädt Ihr Gerät in 30 Minuten auf bis zu 50 % oder in 90 Minuten auf bis zu 90 % auf, je nach HP Plattform mit 65-W-Netzteil und Definition im Ruhezustand des Systems und im ausgeschalteten Zustand. Wenn eine Ladekapazität von 50 bzw. 90 % erreicht ist, wird wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/-10 % variieren.

