

## Funk-Türklingelset

16 Melodien & 150 Meter Reichweite

Funk-Türklingelset mit maximaler Reichweite von 150 M, 16 Melodien mit Lautstärkeregler. Die Türklingel kann in einer bestehenden Steckdose durchgesteckt werden, so dass die Steckdose nicht verloren geht. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Einfach zu installieren	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Dezibel	80 dB
Stromversorgung Türklingel	Zwischenstecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433,92 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	E - CEE 7/5
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

DBY-22315FR [Items



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19 x 23 x 6,9 | : 8711658456713

Bruttogewicht (kg): 0,681 | Nettogewicht (kg): 0,68

Umkarton: h x b x D (cm): 44,5 x 52 x 57,5 | : 8711658456782

Bruttogewicht (kg): 16,345

Stückzahlen: Per Umkarton: 24 | Auf Palette: 240000 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 100 x 100 | 20FT / 40FT / HQ: 10200 / 20400 / 22440

