

## Funk-Türklingelset

Multicolor Visual-Alarm & Anzeige Akkustand

Wählen Sie eine der 8 hochwertigen digitalen Melodien und ein helles mehrfarbiges LED-Licht. Mit einer Reichweite von über 200 Metern werden Sie Ihren Besucher nie verpassen.



Reichweite	200 m
Anzahl der Melodien	8
Vielfarbiges LED-Blinklicht	Ja
Premium Tonqualität	Ja
Stummschaltfunktion	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Stromversorgung Türklingel	Batterie
Dezibel	85 dB
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	868 MHz
Micro-USB-Anschluss	Ja
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Steckertyp	NO PLUG
Kompatibel mit	PRO Serie mit HomeWizard Link

DBY-24721 [Items.OI



### Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 14,8 x 16 x 7 | : 8711658449401

Bruttogewicht (kg): 0,601 | Nettogewicht (kg): 0,6

Umkarton: h x b x D (cm): 41 x 35 x 48,5 | : 8711658449333

Bruttogewicht (kg): 14,425

Stückzahlen: Per Umkarton: 24 | Auf Palette: 384 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 4 x 4 | 20FT / 40FT / HQ: 12000 / 24000 / 26400

