

MINI LED VIDEOLICHT VL-12S



Besonders kompaktes und flaches DÖRR Mini LED Videolicht VL-12S mit eingebautem Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen. Passend für DSLR & DSLM Kameras, Camcorder mit Blitzschuh, sowie Smartphones (mit optionalem Smartphone Halter). Zur Montage des Mini LED



BESCHREIBUNG

Besonders kompaktes und flaches **DÖRR Mini LED Videolicht VL-12S** mit eingebautem Akku für eine perfekte Ausleuchtung Ihrer Foto- und Videoaufnahmen.

Passend für **DSLR & DSLM Kameras, Camcorder mit Blitzschuh, sowie Smartphones** (mit optionalem Smartphone Halter).

Zur Montage des Mini LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten **Universal-Blitzfuß** und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Zur Verwendung mit Ihrem **Smartphone** benötigen Sie zusätzlich einen Smartphone Halter mit ¼" Anschlussgewinde.

Die **langlebigen LEDs** mit einer konstanten **Farbtemperatur von 5600K** liefern neutrales Tageslicht. Die **Helligkeit** der LEDs ist bequem per Knopfdruck in **8 Stufen einstellbar**. Die drei mitgelieferten **Diffusorscheiben** lassen sich leicht anbringen bzw. austauschen und sorgen für verschiedene Lichteffekte:

- **Weißer Diffusorscheibe:** sorgt für weiches Licht, harte Schatten werden reduziert
- **Orange Diffusorscheibe:** sorgt für warmes Licht
- **Blaue Diffusorscheibe:** reduziert Gelbstich bei Kunstlichtaufnahmen

Der eingebaute **Lithium Polymer Akku** versorgt das LED Videolicht zuverlässig mit Strom. Die Betriebsdauer bei höchster Leistung beträgt ca. 1 Stunde, bei niedrigster Leistung ca. 18 Stunden. Mit dem mitgelieferten **USB Ladekabel** laden Sie den Akku bequem über Ihren PC auf.

Die **Akku Lade- und Kapazitätsanzeige** auf der Rückseite des Mini LED Videolichts zeigt Ihnen auf Knopfdruck die verbleibende Restenergie an.

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|---|
| Anschlussgewinde 1/4" | Ja |
| Anzahl LEDs | 12 LEDs |
| Abmessungen ca. [cm] | 8,5 x 7,5 x 1,5 |
| Beleuchtungsstärke max. auf 1m [Lux] | 800 Lux/0,5m - 140 Lux/1m |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | Eingebauter Lithium Polymer Akku 3,7V/1000 mAh |
| Betriebsdauer ca. (mit voll aufgeladenem Akku) | 1 h auf höchster Stufe / 18 h auf niedrigster Stufe |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | > 95 Ra |

| | |
|-----------------------------|---|
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbtemperatur ca. [Kelvin] | 5600 K (± 300 K) |
| Dimmbar | Ja |
| Ladebuchse | Micro USB 5V |
| Ladekabel | USB-A/USB-B Micro |
| Ladedauer ca. | 2 h |
| Länge USB Kabel ca. [cm] | 20 cm cm |
| Gewicht ca. [g] | 70 g |
| Marke | DÖRR |
| Nr. | 371022 |
| GTIN | 4000461090905 |
| Lieferumfang | 1x Videolicht, 1x Universal-Blitzfuß, 1x Smartphone Schraubadapter ¼", 1x USB Ladekabel, 3x Diffusorscheiben |
| Hinweis Lieferumfang | Abgebildetes Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, nicht inklusive. |