

## LED VIDEOLICHT SOFTLIGHT SL-300 RUND

Artikel-Nr. 371060



Das schlanke und runde DÖRR SL-300 LED Foto- und Videolicht mit 40 flimmerfreien Softlight LEDs sorgt für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung von Video- und Fotoaufnahmen. Mit dem mitgelieferten Kugelkopf eignet sich das SL-300 bestens für den flexiblen Einsatz mit einer DSLR oder DSLM



### BESCHREIBUNG

Das schlanke und runde **DÖRR SL-300 LED Foto- und Videolicht** mit **40 flimmerfreien Softlight LEDs** sorgt für gleichmäßige und weiche Ausleuchtung von Video- und Fotoaufnahmen. Mit dem mitgelieferten **Kugelkopf** eignet sich das SL-300 bestens für den flexiblen Einsatz mit einer DSLR oder DSLM Kamera oder einem Camcorder.

- Beleuchtungsstärke stufenlos dimmbar von 10-100%
- Farbwiedergabeindex (CRI)  $\geq$  85
- Farbtemperatur 5600 K
- Leuchtfläche  $\varnothing$  150 mm
- LCD Display für Leistungseinstellung, Farbtemperatur und Batteriezustand
- Befestigung auf Zubehörschuh oder Stativ mit 1/4" Anschluss
- Aluminiumgehäuse

- Stromversorgung über Netzteil oder Li-Ion Akku mit Ladegerät (alles inklusive)
- Inklusive Tasche

## SPEZIFIKATIONEN

Anschlussgewinde 1/4"	Ja
Anzahl LEDs	40 LEDs
Abstrahlwinkel	120°
Einsatztemperatur ca. [°C]	-10°C bis +40°C
Abmessungen Leuchtfläche ca. [cm]	Durchmesser 15 cm
Abmessungen ca. [cm]	18 x 4,5
Beleuchtungsstärke max. auf 1m [Lux]	380
Farbtemperatur max. [Kelvin]	5.600 K
Stromversorgung	Netzteil AC100~240V 50/60Hz DC12V 2A oder NP-F550 Li-Ion Akku
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 85 Ra
Gehäuse	Aluminium
Dimmbar	10 - 100%
Stromversorgung inkl.	Ja
Gewicht ca. [g]	497 g
Marke	DÖRR
Nr.	371060
GTIN	4000461082511
Lieferumfang	1x SL-300, 1x Kugelkopf, 1x Netzteil, 1x NP-F550 Li-Ion Akku, 1x Ladegerät, 1x Tasche
Hinweis Lieferumfang	Abgebildetes Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, nicht inklusive.