

SLIM RGB LED VIDEOLICHT BVL-152

Artikel-Nr. 371085



Das besonders flache DÖRR Slim RGB LED Videolicht BVL-152 mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet. Das hochwertige Aluminium Gehäuse wird durch das übersichtliche LCD Display ergänzt. Der eingebaute Li-Ion Akku mit 1400mAh hält selbst



BESCHREIBUNG

Das besonders flache **DÖRR Slim RGB LED Videolicht BVL-152** mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet.

Das **hochwertige Aluminium Gehäuse** wird durch das **übersichtliche LCD Display** ergänzt. Der **eingebaute Li-**

Ion Akku mit 1400mAh hält selbst bei voller Lichtleistung konstant für 1,5 Stunden. Mit dem **Universal-Kugelkopf** mit **Blitzfuß** passt das Dauerlicht auf DSLR, DSLM sowie auf Camcorder mit Blitzschuh. Außerdem verfügt der Universal-Kugelkopf über ein **1/4" Stativgewinde**, mit dem das RGB LED Dauerlicht auf Stativen verwendet werden kann.

Im **Farbtemperaturmodus** können Sie von warmen 3000° Kelvin bis 6500° Kelvin kaltem Licht die gewünschte Farbtemperatur in 100°K Schritten wählen. Im **RGB Modus** wählen Sie aus insgesamt **360 verschiedenen Farben** aus - jede Farbe kann mit jeweils **100 Intensitätsstufen** genau auf das benötigte Lichtspektrum eingestellt werden. Über **40 verschiedene vorinstallierte Licht- und Blinkeffekte** stehen Ihnen für besondere Szenarien zur Verfügung.

Die Helligkeit ist in jedem Modus stufenlos von **0-100% dimmbar**.

Nutzen Sie die **Diffusorscheibe** für weiches Licht und reduzieren Sie harte Schatten. Verstauen Sie das RGB LED Dauerlicht unterwegs im praktischen **Aufbewahrungsbeutel**.

SPEZIFIKATIONEN

Anschluss	USB-C
Anzahl LEDs	152 LEDs (40x 6500K, 40x 3000K, 72x RGB)
Abmessungen Leuchtfläche ca. [cm]	11,5 x 6,5 cm
Abmessungen ca. [cm]	12,5 x 7,4 x 1,5 cm
Beleuchtungsstärke max. auf 1m [Lux]	590 Lux/1m, 1450 Lux/0,5m
Stromversorgung	Eingebauter Lithium-Ionen Akku 7,4V/1400 mAh
Betriebsdauer ca. (mit voll aufgeladenem Akku)	1,5 h (auf höchster Stufe)
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 95 Ra
Farbtemperatur ca. [Kelvin]	3000-6500 K (± 300 K)
Eingangsstrom max.	5V / 2,4 A
Dimmbar	0 - 100%
Ladekabel	USB-C/USB-A
LED Leistung max.	12 W
Länge USB Kabel ca. [cm]	100 cm cm
Stromversorgung inkl.	Ja
Universalblitzfuß mit 1/4" Stativgewinde	Ja
Gewicht ca. [g]	212 g

Nr.	371085
GTIN	4000461097874
Lieferumfang	1x RGB LED Videolicht, 1x Kugelkopf, 1x USB-C Ladekabel, 1x Diffusorscheibe, 1x Aufbewahrungsbeutel
Hinweis Lieferumfang	Abgebildetes Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, nicht inklusive.
