



Jahre Garantie*

Ansmann Profi Stifflampe 230 Lumen

Wiederaufladbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz

Features

- Professionelle Mini-Inspektionsleuchte mit SMD LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Ein 360° drehbarer Standfuß inkl. Magnet für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip an der Gehäuserückseite
- IP20 / IK07 Schutz
- Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3.7V / 700mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Beleuchtungsstärke bis zu 500 Lux
- Lichtstrom 230 Lumen (Hauptlicht) / 135 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer ca. 4 Stunden / ca. 3 Stunden
- Ladezeit: ca. 1.5 Stunden
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 990-00110
Lieferumfang: Profi Stiftleuchte 230 Lumen,
 Micro-USB Kabel
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 8 (177 × 145 × 183 mm)

Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	3 W
Leuchtweite	25 m
Lichtstrom	230 Lumen
Helligkeit	500 Lux
Schutzart	IP20
Leuchtdauer	4 Std.
Stromversorgung	Li-Po (3.7V / 700mAh)
Leuchtmodi	Haupt-LED: 100% + 50% Zusatz-LED: 100%
Farbtemperatur	6500 k
Gehäusematerial	ABS + TPE
Farbe	schwarz / rot
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-20 - 30 °C