



Jahre Garantie*

Profi Inspektionsleuchte 500 Lumen

Wiederaufladbare, klappbare Akku-Werkstattlampe für den professionellen Einsatz

Features

- Professionelle klappbare Inspektionsleuchte mit COB-LED-Technologie
- Kleine Zusatzleuchte am Lampenkopf
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Klappgelenk
- Ein Standfuß inkl. Magnet und Aufhängehaken für flexible Lichtausrichtung
- Ein Halteclip an der Gehäuserückseite
- IP20 / IK07 Schutz
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V / 2600mAh)
- Lademöglichkeit über USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Akku-Ladekontrollanzeige über LED
- Beleuchtungsstärke bis zu 470 Lux
- Lichtstrom 500 Lumen (Hauptlicht) / 130 Lumen (Zusatzleuchte)
- Leuchtdauer bis zu 12 Stunden / Zusatzleuchte bis zu ca. 8 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 990-00111
Lieferumfang: Profi Inspektionsleuchte 500 Lumen, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 8 (177 × 145 × 183 mm)

Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	5 W
Leuchtweite	22 m
Lichtstrom	500 Lumen
Helligkeit	470 Lux
Schutzart	IP20
Leuchtdauer	4 Std.
Stromversorgung	Li-Ion (3.7V / 2600mAh)
Leuchtmodi	Haupt-LED: 100% / 50% / 10% Zusatz-LED: 100%
Gehäusematerial	PC+TPE
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lagertemperatur	-20 - 30 °C