



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger HC212 schwarz

Intelligentes USB-Ladegerät 12 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 2 USB-Ports und 12 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 2400



Artikelnummer: 1001-0106
Lieferumfang: Home Charger HC212 schwarz,
 Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044082900
Verpackungseinheit: 80 (400 × 300 × 145 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Ausgangsstrom	2,4 A
Max. Eingangsstrom	0.5 A
USB-Ports	2
Buchse	USB
Max. Ausgangsleistung	12 W
Durchschnittliche Effizienz im B...	85,2 %
Effizienz bei geringer Last	72,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,080 W
Ladeprotokolle	USB
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C