



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger HC218PD schwarz

Intelligentes USB-PD/QC-Ladegerät 18 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 2 USB-Ports und 18 W
- Integriertes Power Delivery (PD) und Quickcharge (QC) Schnellladeprotokoll
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5 - 12V DC max. 3000



Artikelnummer: 1001-0109
Lieferumfang: Home Charger HC218PD schwarz, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044082900
Verpackungseinheit: 80 (400 × 300 × 145 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 12V DC			
Eingangsspannung	100 - 240V AC			
Max. Ausgangsstrom	3 A			
Max. Eingangsstrom	0.5 A			
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	USB-A QC	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB-A QC	9,0 V	2 A	18,0 W
	USB-A QC	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-C PD	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB-C PD	9,0 V	2 A	18,0 W
	USB-C PD	12,0 V	1,5 A	18,0 W
	USB-A & USB-C	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-Ports	2			
Buchse	USB / USB Typ-C			
Max. Ausgangsleistung	18 W			
Durchschnittliche Effizienz im B...	85,9 %			
Effizienz bei geringer Last	83,7 %			
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,080 W			
Ladeprotokolle	USB / Power Delivery Profil 3 / Quick Charge 3.0			
Farbe	schwarz			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C			
Lagertemperatur	-25 - 70 °C			