



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger HC430 weiß

Intelligentes USB-Ladegerät 30 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 4 USB-Ports und 30 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 3000 mA



Artikelnummer: 1001-0113
 Lieferumfang: Home Charger HC430 weiß,
 Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 52 (410 × 360 × 190 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC			
Eingangsspannung	100 - 240V AC			
Max. Ausgangsstrom	6 A			
Max. Eingangsstrom	1 A			
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom	Leistung
	USB 1 & 2	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB 3 & 4	5,0 V	3 A	15,0 W
USB-Ports	4			
Buchse	USB			
Max. Ausgangsleistung	30 W			
Durchschnittliche Effizienz im B...	85,9 %			
Effizienz bei geringer Last	85,6 %			
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,091 W			
Ladeprotokolle	USB			
Farbe	weiß			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-20 - 30 °C			
Lagertemperatur	-25 - 70 °C			