



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Home Charger HC212 weiß

Intelligentes USB-Ladegerät 12 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

### Features

- USB-Ladegerät mit 2 USB-Ports und 12 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 2400



**Artikelnummer:** 1001-0114  
**Lieferumfang:** Home Charger HC212 weiß,  
 Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85044082900  
**Verpackungseinheit:** 80 (400 × 300 × 145 mm)



## Spezifikationen

<b>Ausgangsspannung</b>	5V DC
<b>Eingangsspannung</b>	100 - 240V AC
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	2,4 A
<b>Max. Eingangsstrom</b>	0.5 A
<b>USB-Ports</b>	2
<b>Buchse</b>	USB
<b>Max. Ausgangsleistung</b>	12 W
<b>Durchschnittliche Effizienz im B...</b>	85,2 %
<b>Effizienz bei geringer Last</b>	72,0 %
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0,080 W
<b>Ladeprotokolle</b>	USB
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 70 °C