



Jahre Garantie\*

## ANSMANN In-Car-Charger CC212

Intelligentes USB-Kfz Ladegerät 12 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

### Features

- USB-Kfz Ladegerät mit USB-Ports und 12 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 12-24V DC Weitbereichseingang ermöglicht universelle Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 2400



Artikelnummer: 1000-0030  
 Lieferumfang: In-Car-Charger CC212,  
 Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85044082900  
 Verpackungseinheit: 80 (400 × 300 × 145 mm)



### Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	12 - 24V DC
Max. Ausgangsstrom	2,4 A
Max. Eingangsstrom	2.4 A
Buchse	USB
Ausgang	5V DC / 2400 / 12 W
Max. Ausgangsleistung	12 W
Ladeprotokolle	USB
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C