



Jahre Garantie*

ANSMANN NL15AC + 2USB

LED-Orientierungslicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS) und 2× USB-Ausgang, fest verbauter SMD-LED und integriertem EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz. Klein, leicht und handlich.

Features

- LED-Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS)
- SMD LED warmweiß
- ansprechendes Gehäusedesign
- Klein, leicht und handlich: 53,9g; Maße 59,5×72,4×59mm
- Integriertes EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz
- 2× USB Ausgang mit je 1A Ausgangsstrom (max. 2.4A) / 5V Ausgangsspannung
- Schaltet sich automatisch ein/aus bei Dämmerung
- Helligkeit: ca. 15 Lumen
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1600-0407
 Lieferumfang: Nachtlicht, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 94054039900
 Verpackungseinheit: 30 (306 × 256 × 285 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	230V AC
Max. Ausgangsstrom	2 A
Max. Eingangsstrom	0.03 A
USB-Ports	2
Leuchtmittel	SMD LED
Leistung Leuchtmittel	0,45 W
Lichtstrom	15 Lumen
Stromversorgung	220V-230V / 50Hz
Farbtemperatur	3000 k
Max. Ausgangsleistung	10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,054 W
Gehäusematerial	ABS+PC
Farbe	weiß
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lagertemperatur	-10 - 40 °C