



Jahre Garantie\*

## ANSMANN NL25B

Batteriebetriebenes LED-Orientierungslicht mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor, inklusive 3× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien

### Features

- Mini-LED Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor
- Qualitativ hochwertige 2W COB LED
- Mit eingebautem Schalter zur Wahl der Leuchtfunktionen Orientierungslicht hohe und niedrige Leistung und Nacht-/Schlaflicht
- Im Sensorbetrieb Abschaltung nach ca. 30 Sekunden
- Helligkeit: 25lm
- Klein, leicht und handlich: 76g (inkl. Batterien); Maße 90x49,9x33,8mm
- Inkl. 3× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien
- Befestigung mittels integriertem Magneten, Metallplatte mit Schaumstoffklebeband
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



**Artikelnummer:** 1600-0405  
**Lieferumfang:** Nachtlicht, 3× Alkaline Micro AAA Batterien  
**Zolltarifnummer:** 94054039900  
**Verpackungseinheit:** 8 (191 × 91 × 267 mm)



## Spezifikationen

<b>Leuchtmittel</b>	COB LED
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	2 W
<b>Lichtstrom</b>	25 Lumen
<b>Leuchtdauer</b>	200 Std.
<b>Stromversorgung</b>	3× Micro AAA 1,5 V Batterie/Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
<b>Gehäusematerial</b>	ABS+PC
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 25 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 - 50 °C