



Jahre Garantie\*

## ANSMANN NL10AC

LED-Orientierungslicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS), fest verbauter SMD LED und integriertem EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz. Klein, leicht und handlich.

### Features

- LED-Sensor Nachtlicht mit integriertem Dämmerungssensor (CDS)
- SMD LED warmweiß
- ansprechendes Gehäusedesign
- Klein, leicht und handlich: 31,6g; Maße 60x54,5x60mm
- Integriertes EU-Steckernetzteil 220V-230V / 50Hz
- Schaltet sich automatisch ein/aus bei Dämmerung
- Helligkeit: ca. 5 Lumen
- 2 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



**Artikelnummer:** 1600-0406  
**Lieferumfang:** Nachtlicht, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 94054039900  
**VE Stück:** 54



## Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	230V AC
<b>Max. Eingangsstrom</b>	0.07 A
<b>Leuchtmittel</b>	SMD LED
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	0,45 W
<b>Lichtstrom</b>	5 Lumen
<b>Farbtemperatur</b>	3000 k
<b>Gehäusematerial</b>	ABS+PC
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 - 40 °C