

## BS 18 LTX BL Q I (602359660) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 602359660

EAN 4061792187740



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### KENNWERTE

|                   |      |
|-------------------|------|
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Akkuspannung      | 18 V |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Akkukapazität            | 2 x 5.5 Ah              |
| Max. Drehmoment weich    | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. Drehmoment hart     | 130 Nm                  |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm               |
| Bohr-Ø Stahl             | 13 mm                   |
| Bohr-Ø Weichholz         | 68 mm                   |
| Leerlaufdrehzahlen       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Bohrfutterspannweite     | 1.5 - 13 mm             |
| Spannhalsdurchmesser     | 43 mm                   |
| Gewicht ohne Akkupack    | 1.7 kg                  |
| Gewicht mit Akkupack     | 2.7 kg                  |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 76 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schnellwechselbohrfutter
- Schnellwechselbithalter
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)
- Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L