

LB 18 LTX BL (601607650) Akku-Laubbläser
18V 2x5.2Ah Li-Power; Ladegerät ASC 55; Karton

Bestell-Nr. 601607650
EAN 4061792201767



Abbildung stellvertretend



- Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen
- Starker Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
- Schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten
- Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
- Robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.2 Ah
Luftgeschwindigkeit	150 km/h
Luftmenge	650 m ³ /h
Leerlaufdrehzahl	0 - 20300 /min
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg
Gewicht mit Akkupack	2.8 kg

Vibration

Leerlauf	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	68 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	89 dB(A)
Messunsicherheit K	1.5 dB(A)

Lieferumfang

Blasrohr
Schultergurt
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"