

Hochdruckreiniger Core

Nilfisk Core 125-5 EU

Best. Nr. 128471289

EAN-Code 57 15492 22399 2

Der elegante Core Hochdruckreiniger erledigt Ihre Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten mit Leichtigkeit.

Der Core 125 besticht durch sein klares Design, sein umfangreiches Zubehör und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät. Intelligente Kupplungskonzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.

Technische Daten

Druck (max.)	bar / MPa	125 / 12,5
Wasserleistung (max.)	l/h	438
Zulufttemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	5,8
Spannung	V	220 - 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,4
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	5
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 290 x 717
Gewicht	kg	6,4

Lieferumfang

Lieferumfang	Art.-Nr.
Hochdruckpistole	128500908
Strahlrohr	128500073
Click&Clean Gentle PR Düse (Flachstrahl)	•
Click&Clean Rough Düse (Dreckfräse)	•
Click&Clean Schaumprüher mit Flasche	•

Produkt-Merkmale

Vorteile

Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Click&Clean Gentle PR Düse (Flachstrahl)	Einfache Druckregulierung direkt an der Düse
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse für gängige Reinigungsaufgaben
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Ultraflex Hochdruckschlauch u. Schlauchfach	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entwirren des Hochdruckschlauches

