

Hochdruckreiniger Core

Nilfisk Core 130-6 PowerControl – Garden & Car Wash EU

Best. Nr. 128471262

EAN-Code 57 15492 22371 8

Der Hochdruckreiniger Core 130 mit eindrucksvollem und klarem Design meistert mühelos vielfältige Reinigungsaufgaben rund ums Haus und im Garten.

Das Gerät besticht durch sein klares Design, sein umfangreiches Zubehör und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät. Intelligente Kupplungskonzepte und der Einsatz einer robusten Aluminiumpumpe ermöglichen eine einfache, langlebige und zuverlässige Anwendung.



Technische Daten

Druck (max.)	bar / MPa	130 / 13,0
Wasserleistung (max.)	l/h	462
Zulufttemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	6,5
Spannung	V	220 – 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,5
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	6
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	300 x 290 x 717
Gewicht	kg	6,6

Lieferumfang

Art.-Nr.

Hochdruckpistole	128500908
Strahlrohr	128500073
Click&Clean Gentle PR Düse (Flachstrahl)	•
Click&Clean Rough Düse (Dreckfräse)	•
Click&Clean Schaumprüher mit Flasche	•
Click&Clean Superschaumprüher m. Flasche	128500938
Click&Clean Patio Cleaner	128500702
Rohrreinigungs-Set 8m	128500461
Click&Clean Unterbodendüse	6411135
Cleick&Clean Fahrzeugbürste	6411131
Universalbürste	128500685



Produkt-Merkmale

Vorteile

Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Leistungssteuerung am Gerät	Druckeinstellung in 3 Leistungsstufen - mit einem Handgriff
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse für gängige Reinigungsaufgaben
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Ultraflex Hochdruckschlauch u. Schlauchfach	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entwirren des Hochdruckschlauches