

Hochdruckreiniger Core

Nilfisk Core 140-6 PowerControl – PCA EU

Best. Nr. 128471265

EAN-Code 57 15492 22374 9

Dieser robuste Hochdruckreiniger mit Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck erledigt mühelos vielfältige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten.

Der Core 140 besticht durch sein klares Design mit hohem Bedienkomfort, seinen drehmomentstarken Motor, eine robuste und langlebige Metallpumpe, sowie eine integrierte Schlauchtrommel mit ultraflexiblen Hochdruckschlauch.



Technische Daten

Druck (max.)	bar / MPa	140 / 14
Wasserleistung (max.)	l/h	474
Zulufttemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	7
Spannung	V	220 - 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,8
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	6
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	371 x 300 x 882
Gewicht	kg	8,7

Lieferumfang

Art.-Nr.

Hochdruckpistole	126481132
Strahlrohr	126481134
Click&Clean Gentle Düse (Flachstrahl)	•
Click&Clean Rough Düse (Dreckfräse)	•
Click&Clean Schaumprüher mit Flasche	•
Click&Clean Compact Patio	128500700
Click&Clean Universalbürste	128500685



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2021**

Produkt-Merkmale

Vorteile

Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Leistungssteuerung am Gerät	Druckeinstellung in 3 Leistungsstufen - mit einem Handgriff
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse/Zubehör und Druck
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Integrierte Schlauchtrommel mit Führung	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Ultraflex Hochdruckschlauch	Einfache Handhabung und Flexibilität
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entwirren des Hochdruckschlauches
Umfangreiches Zubehör	Terrassenreiniger und Universalbürste