

## Hochdruckreiniger Core

### Nilfisk Core 140-8 In Hand PowerControl – PCA EU

Best. Nr. 128471273

EAN-Code 57 15492 22382 4

Der elegante Core Hochdruckreiniger mit Leistungsregelung für einstellbaren Wasserdruck erledigt Ihre Reinigungsaufgaben, rund um Haus und Garten, mühelos.

Der Core 140 besticht durch sein klares Design mit hohem Bedienkomfort, seinen drehmomentstarken Motor, eine robuste und langlebige Metallpumpe, sowie eine integrierte Schlauchtrommel mit ultraflexiblen Hochdruckschlauch.



#### Technische Daten

Druck (max.)	bar / MPa	140 / 14
Wasserleistung (max.)	l/h	474
Zulufttemperatur (max.)	°C	40
Leistungsaufnahme	A	7
Spannung	V	220 - 240
Elektrischer Anschlusswert	kW	1,8
Ultraflex Hochdruckschlauch	m	8
Netzkabel Länge	m	5
Abmessungen (L x B x H)	mm	371 x 300 x 882
Gewicht	kg	9,2

#### Lieferumfang

Lieferumfang	Art.-Nr.
Hochdruckpistole	•
Strahlrohr	•
Click&Clean Gentle Düse (Flachstrahl)	•
Click&Clean Rough Düse (Dreckfräse)	•
Click&Clean Compact Patio	128500700
Click&Clean Universalbürste	128500685



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2021**

#### Produkt-Merkmale

#### Vorteile

Transportwagen und hohe Griffposition	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
PowerControl	Druckeinstellung bequem direkt an der Hochdruckpistole
Kurzanleitung an der Maschine	Kombiniere richtige Düse/Zubehör und Druck
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Integrierte Schlauchtrommel mit Führung	Komfortable Anwendung und einfache Aufbewahrung
Ultraflex Hochdruckschlauch	Einfache Handhabung und Flexibilität
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles verbinden und entwirren des Hochdruckschlauches
Umfangreiches Zubehör	Alles rund um die Fahrzeugreinigung; Wintergärten, etc.