

XXXL - Schüssel
10 Liter Fassungsvermögen für max. 6 - 6,5 kg Teigzubereitung

Longlife-Profi-Motor
(1500 Watt)

Longlife-Profi-Metallgetriebe

Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung



Ohne Dekoration



NEW! Knetmaschine
KM 3765

- Robuste Knetmaschine mit widerstandsfähigem Metallgetriebe
- 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
- Extra große 10 Liter-Edelstahlschüssel für max. 6-6,5 kg Teigzubereitung
- Leistungsstarker Longlife-Profi-Motor (1500 Watt)
- Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- Alu Druckguss-Knethaken für schwere Teige wie z. B. Hefe-, Brot- oder Nudelteig
- Alu-Druckguss-Rührhaken für leichtere Teige wie z. B. Mürbe-, Streusel- oder Bisquitteig
- Edelstahl-Schneebeesen zum

Schlagen von Eischnee, Sahne, Baisermassen u.v.m.

- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
- Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
- Sicherheitsschaltung – stoppt beim Hochklappen des Armes
- Drehschalter (weiß beleuchtet)
- Hochwertige Chrom-Applikation
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung
- Softanlauf für langsames Anrühren
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- 220-240 V, 50/60 Hz, 1500 W



Edelstahl-Schneebeesen



Alu-Druckguss-Knethaken



Alu-Druckguss-Rührhaken



35° schwenkbarer Multifunktionsarm



Drehschalter (weiß beleuchtet)

Farbe:	Rot
Artikel-Nr.:	263 958
Artikel EAN-Code:	4 006 160 639 582
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 556 636
Farbe:	Titan
Artikel-Nr.:	263 957
Artikel EAN-Code:	4 006 160 639 575
Exportkarton EAN-Code:	4 006 160 556 629
VE:	1 Stück
20"/40"/HQ Container:	487 / 999 / 1129

Abmessungen (ca. B x H x T) und Gewicht
Gerät: 413 x 387 x 268 mm; 6,39 kg
Verkaufskarton: 435 x 430 x 288 mm

CTC Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen