

SENOA



PG 8117 SENOA BOOST S

Die USP auf einen Blick:

- keine Verbrennungsgefahr an allen Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse
- schneller Grillstart: Von 0 auf 500°C in nur 10 Minuten
- BoostZone – 500°C für perfekte Brandings. Volle Power durch Doppelheizungstechnologie
- stabiles Standuntergestell mit Ablagerost
- auch als Tischgrill nutzbar



500 °C BOOST ZONE INDOOR & OUTDOOR XXL POWER CORD SAFE TOUCH ECO FRIENDLY

Produktdetails



Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



Einfaches Grillen: Temperaturen bis 500 °C



SafeTouch: Auch im Betrieb werden alle berührbaren Oberflächen nicht zu heiß



Wasser in der Reflektorschale: für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung



BoostZone: Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	3000 W
Farbe/Material	Edelstahl-schwarz
Besonderheiten	- Sicherheits-Mikroschalter - Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab
Zuleitungslänge	2,0 m
Grilltemperatur	bis zu 500°C
Maße der Grillfläche	ca. 41,5 x 24 cm (ca. 996 cm ²)
Gerätemaße ohne Standuntergestell (H x B x T in cm)	62,0 x 24,0 x 41,0
Gerätemaße mit Standuntergestell (H x B x T in cm)	62,0 x 91,0 x 50,0
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	80,5 x 29,7 x 45,5
Nettogewicht / Bruttogewicht (in kg)	6,5 kg / 9,8 kg
GTIN-Code	400 814 603 4572